


# Flange articulada CRSNCS-80

Número de referência: 2895924

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                         | Valor                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                                | 80                                                                                                                                                                                                                |
| De acordo com a norma                                  | ISO 15552 (anteriormente também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)                                                                                                                                    |
| Variantes                                              | Alta proteção contra corrosão                                                                                                                                                                                     |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                 | 4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão                                                                                                                                                          |
| Em conformidade com LABS                               | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                    |
| Adequação para a produção de baterias de íões de lítio | Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas |
| Temperatura ambiente                                   | -40 oC...150 oC                                                                                                                                                                                                   |
| Capacidade máx. de carga                               | 6 kN                                                                                                                                                                                                              |
| Peso do produto                                        | 1173 g                                                                                                                                                                                                            |
| Observação sobre os materiais                          | Em conformidade com a RoHS                                                                                                                                                                                        |
| Material de montagem                                   | Aço inoxidável de liga alta                                                                                                                                                                                       |
| Material do rolamento da tampa da haste                | PTFE<br>Aço inoxidável                                                                                                                                                                                            |
| Material dos parafusos                                 | Aço inoxidável de liga alta                                                                                                                                                                                       |