

Tomada de corrente com cabo KME-1-24-2.5-LED

Número de referência: 30943

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador de estado do sinal	LED amarelo
Tipo de montagem	Na válvula solenoide do ar com parafuso central M3
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	135 g
Ligação elétrica 1	Tomada angular, formato retangular, 3 pinos, formato C
Ligação elétrica 2	Aberto, 2 fios
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	4 A
Conexão protetora à terra	Ausente
Comprimento do cabo	2.5 m
Característica do cabo	Para aplicações estáticas
Raio de curvatura mín. do cabo	52 mm
Diâmetro do cabo	5.2 mm
Tolerância do diâmetro do cabo	± 0,1 mm
Composição do cabo	2 x 0,75 mm²
Nível de proteção	IP67 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da bainha do cabo	PVC
Material da caixa	TPE-U(PU)
Material de vedações	NBR
Material dos contactos do pino	Liga de cobre, prateado