



Conector fêmea MSSD-F

Número de referência: 34431

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Na válvula solenoide do ar com parafuso central M3
Saída do cabo	Angular
Observação sobre a saída do cabo	Pode ser girado em 180º
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	17 g
Ligação elétrica	3 pinos Tomada angular Formato retangular MSF
Ligação elétrica 1, desenho	Retangular
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Tomada
Ligação elétrica 1, saída do cabo	Angular
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3
Ligação elétrica 2	Terminal do parafuso
Faixa da tensão de operação CC	0 V...250 V
Faixa da tensão operacional CA	0 V...250 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	16 A
Conexão protetora à terra	Presente
Conector do cabo	Pg9
Diâmetro do cabo	6 mm...8 mm
Secção cruzada do condutor nominal	1.5 mm²
Nível de proteção	IP65
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-25 oC...90 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	Polímero

Característica	Valor
Cor da caixa	Preto
Material de vedações	NBR