


Bloco distribuidor MS6N-FRM-FRZ

Número de referência: 554102

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Módulo de derivação
Pressão operacional	0 bar...20 bar
Taxa de fluxo nominal padrão na direção do fluxo principal 1 -> 2	14600 l/min
Saída da taxa do fluxo nominal padrão em cima	10400 l/min
Saída da taxa de fluxo nominal padrão na base	9850 l/min
Certificado	c UL us - Recognized (OL)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	163 g
Conexão pneumática 3	NPT1/2-14
Conexão pneumática 4	NPT1/2-14
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio fundido