


Válvula

VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19A

Número de referência: 4527269

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	3/2 vias, fechadas, monoestáveis
Tipo de atuação	Elétrico
Largura	51 mm
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	2108 l/min
Porta de trabalho pneumática	Placa base G1/2
Pressão operacional	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Construção	Válvula de assento axial comandada
Método de reposição	Mola mecânica
Nível de proteção	IP65
Autoridade emissora do certificado	TÜV 968/V 1251.00/24
Largura nominal	12 mm
Princípio de vedação	Rígido
Posição de montagem	Qualquer um
Acionamento manual auxiliar	Nenhum
Tipo de controle	Pilotado
Conexão da alimentação de ar de piloto	Externo Interno
Direção de fluxo	Não reversível
Função de segurança	Ventilação segura
Nível de integridade de segurança (SIL)	Até SIL 3 High Demand mode Até SIL 3 Low Demand mode
Observação sobre a pressão operacional	0-0,8 MPa com ar de controlo externo
Taxa de fluxo Kv para pressurização	1.93 m³/h
Taxa de fluxo Kv para ventilação	3.07 m³/h
Taxa de fluxo nominal padrão 2-3	3353 l/min
Desligar tempo de comutação	14 ms
Ligar o tempo de comutação	25 ms
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)

Característica	Valor
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:2:2]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura do meio	-25 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Peso do produto	900 g
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	Flange 1/2 Padrão de conexão de acordo com NAMUR
Conexão pneumática 3	G1/2
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio metalizado