

# Cilindros redondos DSNU-S-20-80-P-A-MX

Número de referência: 5224643

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                   | Valor                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curso                                            | 80 mm                                                                                             |
| Diâmetro do pistão                               | 20 mm                                                                                             |
| Rosca da biela                                   | M8                                                                                                |
| Amortecimento                                    | Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades                                   |
| Posição de montagem                              | Qualquer um                                                                                       |
| Construção                                       | Pistão<br>Biela<br>Tambor do cilindro                                                             |
| Deteção de posição                               | Através do sensor de proximidade                                                                  |
| Pressão operacional                              | 0.08 MPa...1 MPa<br>0.8 bar...10 bar                                                              |
| Modo de funcionamento                            | Dupla ação                                                                                        |
| Meio de funcionamento                            | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo           | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)           | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                   |
| Em conformidade com LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                                                    |
| Classe de sala limpa                             | Classe 6 de acordo com a norma ISO 14644-1                                                        |
| Temperatura ambiente                             | -20 oC...80 oC                                                                                    |
| Força teórica em 6 bar, retração                 | 158.3 N                                                                                           |
| Força teórica em 6 bar, avanço                   | 188.5 N                                                                                           |
| Carga de movimento em curso de 0 mm              | 37.3 g                                                                                            |
| Mobilidade de carga adicional por curso de 10 mm | 4 g                                                                                               |
| Peso básico com curso de 0 mm                    | 126 g                                                                                             |
| Peso adicional por curso de 10 mm                | 7.2 g                                                                                             |
| Tipo de montagem                                 | Através dos acessórios                                                                            |
| Conexão pneumática                               | G1/8                                                                                              |
| Observação sobre os materiais                    | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material da tampa                                | Liga de alumínio anodizado forjada                                                                |
| Material de vedações                             | TPE-U(PU)                                                                                         |
| Material da biela                                | Aço inoxidável de liga alta                                                                       |
| Material do tambor do cilindro                   | Aço inoxidável de liga alta                                                                       |