

# Acessório da posição intermediária SLG-Z-8/12-A

Número de referência: 525680

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                                                                       |
| Construção                             | Paragem enquanto sistema de acionamento rotativo de acordo com o princípio de cremalheira         |
| Detecção de posição                    | Através do sensor de proximidade                                                                  |
| Pressão operacional                    | 1 bar...8 bar                                                                                     |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                   |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                                                                                    |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Peso do produto                        | 33.5 g                                                                                            |
| Tipo de montagem                       | Com orifício de passagem e parafuso de aperto                                                     |
| Conexão pneumática                     | M3                                                                                                |
| Material dos batentes                  | Aço niquelado                                                                                     |
| Material de vedações                   | PUR                                                                                               |
| Material da caixa                      | Alumínio<br>Anodizado rígido                                                                      |