



Sensor de proximidade SME-8F-DS-24V-K0,3-M8D

Número código: 525896

FESTO

Sensor de proximidade elétrico, com contato tipo Reed, para atuadores com ranhura 8, montagem por cima, com conector macho M8.



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de tensão operacional c.c.	10 ... 30 V
Saída de comutação	com contato, bipolar
Função do elemento de comutação	Contato normalmente aberto
Corrente máxima de saída	500 mA
Comprimento do cabo	0,3 m
Conexão elétrica	de 3 pinos Cabo com conector M8x1
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Design	para ranhura em T
Resistência a curto-circuito	não
Princípio de medição	Reed magnético
Proteção contra inversão de polaridade	não
Indicador do estado de comutação	LED amarelo
Tempo de desconexão	0,03 ms
Tempo de conexão	≤ 0,5 ms
Potência máxima comutável c.c.	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	conforme Diretriz EU-EMV
Classe de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Autorização	c UL us - Listed (OL)
Peso do produto	10 g
Repetibilidade do valor de comutação	+/- 0,1 mm
Tipo de fixação	fixado em ranhura em T
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, corpo	PA
Informação sobre material, revestimento do cabo	PUR