


# Válvula solenoide CPVSC1-M1H-J-P-Q3

Número de referência: 527558

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função da válvula                                                  | Solenoide duplo, 5/2 vias                                                                         |
| Tipo de atuação                                                    | Elétrico                                                                                          |
| Tamanho da válvula                                                 | 10 mm                                                                                             |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 170 l/min                                                                                         |
| Porta de trabalho pneumática                                       | QS-3                                                                                              |
| Tensão de funcionamento                                            | 22 V DC                                                                                           |
| Pressão operacional                                                | -0.09 MPa...0.7 MPa<br>-0.9 bar...7 bar                                                           |
| Construção                                                         | Bobina do pistão                                                                                  |
| Nível de proteção                                                  | IP40                                                                                              |
| Função de escape de ar                                             | Não estrangulável                                                                                 |
| Princípio de vedação                                               | Suave                                                                                             |
| Posição de montagem                                                | Qualquer um                                                                                       |
| Acionamento manual auxiliar                                        | Detenção<br>Sem detenção                                                                          |
| Tipo de controle                                                   | Pilotado                                                                                          |
| Conexão da alimentação de ar de piloto                             | Externo                                                                                           |
| Direção de fluxo                                                   | Não reversível                                                                                    |
| Sobreposição                                                       | Sobreposição positiva                                                                             |
| Pressão de piloto MPa                                              | 0.3 MPa...0.7 MPa                                                                                 |
| Pressão do piloto                                                  | 3 bar...7 bar                                                                                     |
| Tempo de transferência                                             | 8 ms                                                                                              |
| Pulso de teste positivo máx. com sinal 0                           | 400 µs                                                                                            |
| Pulso de teste negativo máx. com sinal 1                           | 200 µs                                                                                            |
| Características da bobina                                          | 22V CC: 1,0W                                                                                      |
| Meio de funcionamento                                              | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controle                             | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Resistência à vibração                                             | Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6   |
| Resistência a choques                                              | Teste ao choque com nível de gravidade 2 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27                |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                             | 1 - Baixa resistência à corrosão                                                                  |

| Característica                       | Valor                      |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Em conformidade com LABS             | VDMA24364-B2-L             |
| Temperatura ambiente                 | -5 oC...50 oC              |
| Peso do produto                      | 56.5 g                     |
| Ligação elétrica                     | 2 pinos<br>Conectores      |
| Tipo de montagem                     | Pelo orifício de passagem  |
| Conexão do escape de ar piloto 82/84 | Linha comum                |
| Conexão pneumática 1                 | Linha comum                |
| Conexão pneumática 2                 | QS-3                       |
| Conexão pneumática 3/5 combinada     | Linha comum                |
| Conexão pneumática 4                 | QS-3                       |
| Observação sobre os materiais        | Em conformidade com a RoHS |
| Material de vedações                 | NBR                        |
| Material da caixa                    | Alumínio fundido           |