

Módulo de derivação MS4N-FRM

Número de referência: 527704

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Módulo de derivação
Indicador de pressão	Preparado para G1/4 Preparado para G1/8 Pelo sensor de pressão Com medidor de pressão
Pressão operacional	0 bar...14 bar
Taxa de fluxo nominal padrão na direção do fluxo principal 1 -> 2	1200 l/min...4600 l/min
Saída da taxa do fluxo nominal padrão em cima	500 l/min...1600 l/min
Saída da taxa de fluxo nominal padrão na base	500 l/min...1700 l/min
Certificado	c UL us - Recognized (OL)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	165 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio fundido