

# Base de apoio VMPAL-AP-14-QS5/16"-1-T1

Número de referência: 561025

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura                                | 14.9 mm                                                                                           |
| Comprimento                            | 107.3 mm                                                                                          |
| Dimensão da largura                    | 14.9 mm                                                                                           |
| Tamanho da válvula                     | 14 mm                                                                                             |
| Divisão da zona de pressão             | Canal 1                                                                                           |
| N.º máx. de posições da válvula        | 1                                                                                                 |
| Direção de fluxo                       | Reversível                                                                                        |
| Composição do terminal de válvulas     | Os tamanhos da válvula podem ser misturados                                                       |
| N.º máx. de bobinas solenoide          | 1                                                                                                 |
| Pressão operacional                    | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                            |
| Pressão de piloto MPa                  | 0.3 MPa...0.8 MPa                                                                                 |
| Pressão do piloto                      | 3 bar...8 bar                                                                                     |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 3 - Risco de corrosão alto                                                                        |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura ambiente                   | -5 oC...50 oC                                                                                     |
| Peso do produto                        | 59.55 g                                                                                           |
| Conexão pneumática 2                   | Para tubos com diâmetro externo de 5/16"                                                          |
| Conexão pneumática 4                   | Para tubos com diâmetro externo de 5/16"                                                          |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material da base de apoio              | Reforçado com PA                                                                                  |