


**Filtro**  
**MS9-LF-G-EUM**  
 Número de referência: 564106

**FESTO**



## Ficha técnica

| Característica                           | Valor                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                  | 9                                                                    |
| Série                                    | MS                                                                   |
| Posição de montagem                      | Vertical +/- 5°                                                      |
| Grau de filtração                        | 40 µm                                                                |
| Drenagem do condensador                  | Em rotação manual                                                    |
| Construção                               | Filtro sinterizado com separador centrífugo                          |
| Nível de separação do condensado         | 75 %                                                                 |
| Pressão operacional                      | 0 bar...20 bar                                                       |
| Meio de funcionamento                    | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Gases inertes |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)   | 2 - tensão moderada da corrosão                                      |
| Em conformidade com LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                    |
| Temperatura de armazenamento             | -10 oC...60 oC                                                       |
| Qualidade do ar na saída                 | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:8:4]                  |
| Temperatura do meio                      | -10 oC...60 oC                                                       |
| Temperatura ambiente                     | -10 oC...60 oC                                                       |
| Tamanho dos poros                        | 40 µm                                                                |
| Peso do produto                          | 2000 g                                                               |
| Tipo de montagem                         | Instalação em linha<br>Através dos acessórios<br>Alternativa:        |
| Material da tampa                        | Reforçado com PA                                                     |
| Material do disco rotativo               | POM                                                                  |
| Material do suporte do filtro            | POM                                                                  |
| Observação sobre os materiais            | Em conformidade com a RoHS                                           |
| Material da base de apoio                | Alumínio fundido                                                     |
| Material do suporte de montagem          | Alumínio fundido                                                     |
| Material do filtro                       | PE                                                                   |
| Material da caixa                        | Alumínio fundido                                                     |
| Material do conector de módulo           | Alumínio fundido                                                     |
| Material do copo                         | Liga de alumínio forjada                                             |
| Material de vedação do suporte do mancal | NBR                                                                  |

| Característica                 | Valor |
|--------------------------------|-------|
| Material da janela de inspeção | PA    |
| Material da placa de separação | POM   |