


**Sensor de fluxo**  
**SFAB-1000U-WQ10-2SV-M12**  
Número de referência: 565408

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                                  | Valor                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado                                     | Marca RCM<br>c UL us - Recognized (OL)                                                                            |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade)    | De acordo com a Diretiva EMC da UE<br>De acordo com a diretiva RoHS da UE                                         |
| Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)  | De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV<br>De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido |
| Autoridade emissora do certificado              | UL E322346                                                                                                        |
| Observação sobre os materiais                   | Em conformidade com a RoHS                                                                                        |
| Variável de medição                             | Volume<br>Taxa de fluxo volumétrico                                                                               |
| Direção de fluxo                                | Unidirecional<br>P1 -> P2                                                                                         |
| Princípio de medição                            | Térmico                                                                                                           |
| Método de medição                               | Heat Loss                                                                                                         |
| Valor inicial da faixa de medição do fluxo      | 10 l/min                                                                                                          |
| Valor final da faixa de medição do fluxo        | 1000 l/min                                                                                                        |
| Pressão operacional                             | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi                                                                |
| Meio de funcionamento                           | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Nitrogénio                                                 |
| Temperatura do meio                             | 0 oC...50 oC                                                                                                      |
| Temperatura ambiente                            | 0 oC...50 oC                                                                                                      |
| Temperatura nominal                             | 23 oC                                                                                                             |
| Precisão da taxa de fluxo                       | ± (3% o.m.v. + 0,3% FS)                                                                                           |
| Precisão da repetição do ponto zero em ± %FS    | 0.2 %FS                                                                                                           |
| Faixa de precisão de repetição em ± %FS         | 0.8 %FS                                                                                                           |
| Margem do coeficiente de temperatura em ± %FS/K | Tipic. 0,1%FS/K                                                                                                   |
| Faixa de influência de pressão em ± %FS/bar     | 0.5 %FS/b                                                                                                         |
| Saída da alternância                            | 2 x PNP ou 2 x NPN, comutável                                                                                     |
| Função de comutação                             | Comparador de janela<br>Comparador do valor limite                                                                |
| Função do elemento de comutação                 | Contacto N/C ou N/O, comutável                                                                                    |
| Corrente de saída máx.                          | 100 mA                                                                                                            |

| Característica                                     | Valor                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Saída analógica                                    | 0 - 10V                                                                               |
| Curva característica de fluxo, valor inicial       | 0 l/min                                                                               |
| Curva característica do fluxo, valor final         | 1000 l/min                                                                            |
| Valor de arranque da curva característica de saída | 0 V                                                                                   |
| Valor final da curva característica de saída       | 10 V                                                                                  |
| Resistência de carga mín. da saída de tensão       | 10 kOhm                                                                               |
| Proteção contra curto-circuito                     | sim                                                                                   |
| Proteção contra sobrecarga                         | Presente                                                                              |
| Faixa da tensão de operação CC                     | 15 V...30 V                                                                           |
| Corrente reativa                                   | 120 mA                                                                                |
| Proteção contra inversão da polaridade             | Para todas as conexões elétricas                                                      |
| Ligação elétrica 1, tipo de conexão                | Conectores                                                                            |
| Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão          | M12 x 1, programado com A de acordo com EN 61076-2-101                                |
| Conexão elétrica 1, número de pinos/fios           | 5                                                                                     |
| Tipo de montagem                                   | Pelo orifício de passagem<br>Com guia H<br>Através do suporte em parede/na superfície |
| Posição de montagem                                | Qualquer um                                                                           |
| Conexão pneumática                                 | Para tubos com diâmetro externo de 10 mm                                              |
| Peso do produto                                    | 160 g                                                                                 |
| Material da caixa                                  | Reforçado com PA                                                                      |
| Tipo de ecrã                                       | Multicores, LCD iluminado                                                             |
| Unidades apresentáveis                             | l<br>l/min<br>m <sup>3</sup><br>scf<br>scfm                                           |
| Opções de configuração                             | Teach-In<br>Através do ecrã e de botões de pressão                                    |
| Proteção contra manipulação                        | Código PIN                                                                            |
| Nível de proteção                                  | IP65                                                                                  |
| Queda da pressão                                   | 100 mbar                                                                              |
| Classe de proteção                                 | III                                                                                   |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)             | 2 - tensão moderada da corrosão                                                       |
| Em conformidade com LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |