

# Bloqueador de fluxo fixo VMPA-FT-NW1.5-10

Número de referência: 572549

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                               | Valor                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função da válvula                                            | Função de controlo de fluxo                                                                       |
| Conexão pneumática 1                                         | Base de apoio                                                                                     |
| Tipo de montagem                                             | Aparafusar                                                                                        |
| Taxa de fluxo nominal padrão na direção de controlo do fluxo | 81 l/min...89 l/min                                                                               |
| Pressão operacional                                          | -0.9 bar...10 bar                                                                                 |
| Temperatura ambiente                                         | -5 oC...60 oC                                                                                     |
| Largura nominal                                              | 1.5 mm                                                                                            |
| Posição de montagem                                          | Qualquer um                                                                                       |
| Meio de funcionamento                                        | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo                       | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Em conformidade com LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura de armazenamento                                 | -20 oC...40 oC                                                                                    |
| Temperatura do meio                                          | -5 oC...60 oC                                                                                     |
| Peso do produto                                              | 0.05 g                                                                                            |
| Observação sobre os materiais                                | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material dos pinos ocos                                      | Liga de alumínio forjada                                                                          |