

**Base de apoio**  
**CDSV5.0-AS-1/8**  
Número de referência: 534434

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                         | Valor                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| N.º máx. de posições da válvula        | 1                                            |
| Tensão de funcionamento nominal CC     | 24 V                                         |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 3 - Risco de corrosão alto                   |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                               |
| Temperatura do meio                    | -5 oC...50 oC                                |
| Nível de ruído                         | 75 dB(A)                                     |
| Nível de proteção                      | IP65<br>IP66<br>IP67<br>NEMA 4               |
| Temperatura ambiente                   | -5 oC...50 oC                                |
| Peso do produto                        | 690 g                                        |
| Ligação elétrica                       | Cabo                                         |
| Tipo de montagem                       | Pelo orifício de passagem<br>Com rosca fêmea |
| Conexão para orifício de ventilação    | M5                                           |
| Conexão do escape de ar piloto 82/84   | M5                                           |
| Porta de ar de piloto 12               | M5                                           |
| Conexão de ar piloto 14                | M5                                           |
| Conexão pneumática 1                   | G1/8                                         |
| Conexão pneumática 2                   | G1/8                                         |
| Conexão pneumática 3                   | G1/8                                         |
| Conexão pneumática 4                   | G1/8                                         |
| Conexão pneumática 5                   | G1/8                                         |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                   |