

Filtro de carvão ativo MS4N-LFX-1/4-U

Número de referência: 535786

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	4
Série	MS
Posição de montagem	Vertical +/-5°
Construção	Filtro de carvão ativo
Proteção da bacia	Integrado como bacia metálica
Pressão operacional	0 bar...14 bar
Taxa de fluxo padrão máx. para qualidade do ar	360 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido em conformidade com ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido em conformidade com ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura do meio	5 oC...30 oC
Teor em óleo residual	0.003 mg/m3
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	350 g
Tipo de montagem	Instalação em linha Através dos acessórios Alternativa:
Conexão pneumática 1	1/4 NPT
Conexão pneumática 2	1/4 NPT
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do filtro	Carvão ativo
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do copo	Alumínio fundido Liga de alumínio forjada
Material da janela de inspeção	PA