


Filtro
MS12-LF-G-EUV
 Número de referência: 537151

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Série	MS
Posição de montagem	Vertical +/- 5°
Grau de filtração	40 µm
Drenagem do condensador	Completamente automático Manual, sem retenção
Construção	Filtro sinterizado com separador centrífugo
Proteção da bacia	Integrado como bacia metálica
Nível de separação do condensado	75 %
Pressão operacional	2 bar...12 bar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	12500 l/min...16000 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	Ester oil < 0.1mg/m³, according to ISO 8573-1:2010 [-:::2]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	5 oC...60 oC
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Temperatura do meio	5 oC...60 oC
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Tamanho dos poros	40 µm
Valor da vida útil	1000 hrs
Peso do produto	7000 g
Tipo de montagem	Instalação em linha Com suporte de montagem Alternativa:
Conexão pneumática 1	Interno
Conexão pneumática 2	Interno
Material da tampa	PA
Material de vedações	NBR
Material do filtro	Bronze sinterizado
Material da caixa	Alumínio fundido

Característica	Valor
Material do copo	Liga de alumínio forjada
Material da janela de inspeção	PC