


# Cilindro do tampão DFSP-Q-40-30-PR-PA

Número de referência: 576143

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                            | Valor                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curso                                                     | 30 mm                                                                                             |
| Diâmetro do pistão                                        | 40 mm                                                                                             |
| Amortecimento                                             | Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades                                   |
| Posição de montagem                                       | Qualquer um                                                                                       |
| Modo de funcionamento                                     | Atuação simples<br>Tração                                                                         |
| Construção                                                | Pistão<br>Eixo do pistão com rolete<br>Perfil do tambor<br>Sem rotação                            |
| Detecção de posição                                       | Através do sensor de proximidade                                                                  |
| Variantes                                                 | Haste segura contra torção                                                                        |
| Proteção contra rotação/guia                              | Biela achatada                                                                                    |
| Pressão operacional                                       | 0.12 MPa...1 MPa<br>1.2 bar...10 bar                                                              |
| Meio de funcionamento                                     | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo                    | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                    | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                   |
| Em conformidade com LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura ambiente                                      | -10 °C...80 °C                                                                                    |
| Força de impacto permissível na biela estendida           | 4500 N                                                                                            |
| Força lateral permissível durante a operação de comutação | 898 N                                                                                             |
| Taxa de ciclo máx.                                        | 5 Hz                                                                                              |
| Tipo de montagem                                          | Pelo orifício de passagem<br>Com rosca fêmea<br>Através dos acessórios<br>Alternativa:            |
| Conexão pneumática                                        | G1/8                                                                                              |
| Observação sobre os materiais                             | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material dos parafusos tipo flange                        | Aço galvanizado                                                                                   |
| Material da tampa                                         | Liga de alumínio forjada<br>Anodizado                                                             |
| Material de vedações                                      | TPE-U(PU)                                                                                         |

| Característica                 | Valor                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Material da biela              | Aço inoxidável de liga alta                 |
| Material do rolete             | Aço galvanizado                             |
| Material do tambor do cilindro | Liga de alumínio forjada<br>Anodizado suave |