

Máquina de manipulação HSW-12-AP

Número de referência: 540228

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso de trabalho	15 mm...25 mm
Tamanho	12
Curso linear máx. no ângulo rotativo de 90°	142/142 mm
Curso Z	80 mm...100 mm
Amortecimento	Amortecedor em ambas as extremidades Curva característica suave
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Guia linear mais rolamento de esferas Atuador de um quarto de volta Sequência de movimentos conduzida pela força
Deteção de posição	Através do sensor de proximidade
Pressão operacional	4 bar...8 bar
Tempo de ciclo mínimo	0.8 s
Posições finais da precisão de repetição	+/-0,02 mm
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Mx torque máximo	1.5 Nm
Torque máx. My	1.5 Nm
Torque máx. Mz	1.5 Nm
Carga útil máxima	1 kg
Força máxima do processo na direção Y	35 N
Força teórica em 6 bar	35 N
Peso do produto	2840 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem e manga central
Conexão pneumática	M5
Material dos batentes	Aço de alta liga
Material do elemento de pressão da mola	Aço de alta liga
Material da placa base	Liga de alumínio forjada Anodizado

Característica	Valor
Material do suporte de retenção	Liga de alumínio forjada Anodizado
Material do guia transversal	Aço temperado
Material da alavanca basculante	Aço cementado Polido
Material das ligações	Aço cementado Temperado
Material do guia do sensor	Liga de alumínio forjada Anodizado
Material da ligação fixa	Liga de alumínio forjada Anodizado
Material do parafuso regulador	Aço de alta liga