

Válvula de arranque suave MS4-DE-1/4-10V24

Número de referência: 542558

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de atuação	Elétrico
Posição de montagem	Qualquer um
Acionamento manual auxiliar	Detenção Sem detenção
Construção	Assento axial
Método de reposição	Mola mecânica
Tipo de controlo	Pilotado
Conexão da alimentação de ar de piloto	Interno
Direção de fluxo	Não reversível
Função da válvula	2/2
Indicação da posição de comutação	Com acessórios
Pressão operacional	4 bar...10 bar
Valor b	0.45
Valor C	9.6 l/sbar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	2000 l/min
Ciclo de funcionamento	100%
Características da bobina	24V CC: 1,8W
Certificado	c UL us - Recognized (OL)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura do meio	-10 °C...50 °C
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Peso do produto	263 g
Ligação elétrica	Tipo C Conectores De acordo com EN 175301-803 Formato quadrado

Característica	Valor
Indicador de estado do sinal	Através dos acessórios
Tipo de montagem	Instalação em linha Através dos acessórios Alternativa:
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio fundido