


Nó multipinos VABE-S6-1LF-C-M1-C36N

Número de referência: 543413

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	EN 61984
Posição de montagem	Qualquer um
N.º máx. de posições da válvula	16 com válvulas biestáveis 32 com válvulas monoestáveis
Corrente residual máx.	6 A
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Resistência a sobretensão	1.5 kV
Carga admissível da corrente a 40 °C	1 A
Nível de contaminação	3
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	540 g
Controlo elétrico	Tomada multipinos
Ligação elétrica	Tomada/bloco de terminal
Material da tampa	PA
Material da caixa	Alumínio fundido