

# Módulo de entrada/saída CDPX-EA-V2

Número de referência: 8023321

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                               | Valor                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profundidade da instalação                                   | 34 mm                                                                                                             |
| Altura                                                       | 89 mm                                                                                                             |
| Comprimento                                                  | 41 mm                                                                                                             |
| Certificado                                                  | C-Tick<br>c UL us - Listed (OL)                                                                                   |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade)                 | De acordo com a Diretiva EMC da UE<br>De acordo com a diretiva RoHS da UE                                         |
| Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)               | De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV<br>De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido |
| Em conformidade com LABS                                     | VDMA24364 zona III                                                                                                |
| Temperatura de armazenamento                                 | -20 oC...70 oC                                                                                                    |
| Humidade relativa                                            | 5 - 85%<br>Não condensante                                                                                        |
| Nível de proteção                                            | IP20                                                                                                              |
| Temperatura ambiente                                         | 0 oC...50 oC                                                                                                      |
| Peso do produto                                              | 80 g                                                                                                              |
| Observação sobre os materiais                                | Em conformidade com a RoHS                                                                                        |
| Número de entradas digitais                                  | 8                                                                                                                 |
| Entradas digitais, atraso no sinal de entrada                | 0,1 ms<br>3 ms<br>10 ms<br>20 ms                                                                                  |
| Entradas digitais, tensão/corrente de entrada                | 24V DC                                                                                                            |
| Entradas digitais, valor nominal para TRUE                   | 12 - 30 V CC                                                                                                      |
| Entradas digitais, valor nominal para FALSE                  | 0 V                                                                                                               |
| Entradas digitais, isolamento elétrico                       | Sim                                                                                                               |
| Número de saídas digitais                                    | 7                                                                                                                 |
| Saídas digitais, contacto                                    | 1 relé                                                                                                            |
| Saídas digitais, tensão de saída                             | 12 - 30V CC                                                                                                       |
| Saídas digitais, corrente de saída                           | 0,5 A                                                                                                             |
| Saídas digitais, isolamento elétrico                         | sim                                                                                                               |
| Saídas digitais, classificação da corrente de curto-circuito | sim                                                                                                               |
| Saídas digitais, proteção de sobrecarga                      | Sim                                                                                                               |