

Miniguías DGSL-16-40-PA

Cód. do item: 543986

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Curso | 40 mm |
| Área/comprimento da posição final ajustável dianteira | 37.5 mm |
| Área/comprimento da posição final ajustável da parte traseira | 39.5 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 20 mm |
| Modo de operação da unidade de acionamento | Elemento de fixação |
| Amortecimento | anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Guia | Guia com rolamento de esferas |
| Estrutura | Elemento de fixação Êmbolo Haste Carro |
| Detecção de posição | para o sensor de proximidade |
| Pressão operacional | 0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar |
| Velocidade máxima | 0.8 m/s |
| Repetibilidade | 0,3 mm |
| Funcionamento | de dupla ação |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 - sem resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Adequação da sala limpa, medida de acordo com ISO 14644-14 | Classe 7, conforme ISO 14644-1 |
| Temperatura ambiente | 0 oC...60 oC |
| Força de impacto nas posições finais | 0.35 Nm |
| Curso de amortecimento | 1.2 mm |
| Força máx. Fy | 2527 N |
| Força máx. Fz | 2527 N |
| Torque máximo Mx | 40 Nm |
| Torque máximo My | 25 Nm |
| Torque máx. Mz | 25 Nm |
| Força teórica a 6 bar, retorno | 158 N |

| Característica | Valor |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Força teórica a 6 bar, avanço | 188 N |
| Cargas móveis | 486 g |
| Peso do produto | 1162 g |
| Conexões alternativas | Ver símbolo do produto |
| Tipo de fixação | com orifício de passagem |
| Conexão pneumática | M5 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material da tampa | Liga de alumínio |
| Material vedações | HNBR |
| Material corpo | Liga de alumínio |
| Material da haste | Aço inoxidável de alta liga |