



# Válvula solenoide VMPA14-M1H-MS-S-G1/8-PI

Número de referência: 8023571

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função da válvula                                                  | 5/2, monoestável                                                                                                  |
| Tipo de atuação                                                    | Elétrico                                                                                                          |
| Tamanho da válvula                                                 | 14 mm                                                                                                             |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 550 l/min...670 l/min                                                                                             |
| Porta de trabalho pneumática                                       | G1/8                                                                                                              |
| Tensão de funcionamento                                            | 24 V DC                                                                                                           |
| Pressão operacional                                                | -0.09 MPa...0.8 MPa<br>-0.9 bar...8 bar                                                                           |
| Construção                                                         | Bobina do pistão                                                                                                  |
| Método de reposição                                                | Mola mecânica                                                                                                     |
| Certificado                                                        | c UL us - Recognized (OL)                                                                                         |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade)                       | De acordo com a Diretiva EMC da UE<br>De acordo com a diretiva RoHS da UE                                         |
| Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)                     | De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV<br>De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido |
| Nível de proteção                                                  | IP65<br>De acordo com IEC 60529                                                                                   |
| Função de escape de ar                                             | Estrangulável                                                                                                     |
| Princípio de vedação                                               | Suave                                                                                                             |
| Posição de montagem                                                | Qualquer um                                                                                                       |
| Acionamento manual auxiliar                                        | Detenção<br>Sem detenção                                                                                          |
| Tipo de controlo                                                   | Pilotado                                                                                                          |
| Conexão da alimentação de ar de piloto                             | Externo                                                                                                           |
| Direção de fluxo                                                   | Reversível                                                                                                        |
| Sobreposição                                                       | Sobreposição positiva                                                                                             |
| Indicador de estado do sinal                                       | sim                                                                                                               |
| Pressão de piloto MPa                                              | 0.3 MPa...0.8 MPa                                                                                                 |
| Pressão do piloto                                                  | 3 bar...8 bar                                                                                                     |
| Adequabilidade para vácuo                                          | sim                                                                                                               |
| Observação sobre a taxa de fluxo nominal padrão                    | MPA-L: 670 l/min<br>MPA-S: 550 l/min                                                                              |
| Taxa de fluxo nominal padrão com QS-8                              | 550 l/min...670 l/min                                                                                             |

| Característica                                 | Valor                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequência máx. de comutação                   | 2 Hz                                                                                              |
| Desligar tempo de comutação                    | 41 ms                                                                                             |
| Ligar o tempo de comutação                     | 13 ms                                                                                             |
| Pulso de teste positivo máx. com sinal 0       | 400 µs                                                                                            |
| Pulso de teste negativo máx. com sinal 1       | 200 µs                                                                                            |
| Flutuações permissíveis da tensão              | +/- 25%                                                                                           |
| Meio de funcionamento                          | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo         | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Resistência à vibração                         | Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6   |
| Resistência a choques                          | Teste ao choque com nível de gravidade 2 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27                |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)         | 1 - Baixa resistência à corrosão                                                                  |
| Em conformidade com LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura de armazenamento                   | -20 oC...40 oC                                                                                    |
| Temperatura do meio                            | -5 oC...50 oC                                                                                     |
| Humidade relativa                              | Máx. 90% a 40°C                                                                                   |
| Temperatura ambiente                           | -5 oC...50 oC                                                                                     |
| Torque de aperto máx. para montagem da válvula | 0.65 Nm                                                                                           |
| Peso do produto                                | 255 g                                                                                             |
| Ligação elétrica                               | 4 pinos<br>M8 x 1<br>Conectores<br>De acordo com EN 60947-5-2                                     |
| Tipo de montagem                               | Pelo orifício de passagem                                                                         |
| Conexão de ar piloto 12/14                     | M5                                                                                                |
| Conexão do escape de ar piloto 82/84           | M5                                                                                                |
| Conexão pneumática 1                           | G1/8                                                                                              |
| Conexão pneumática 2                           | G1/8                                                                                              |
| Conexão pneumática 3                           | G1/8                                                                                              |
| Conexão pneumática 4                           | G1/8                                                                                              |
| Conexão pneumática 5                           | G1/8                                                                                              |
| Observação sobre os materiais                  | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material de vedações                           | NBR                                                                                               |
| Material da caixa                              | Alumínio fundido                                                                                  |