


Conversor de sinais SVE4-IS-R-HM8-2P-M8

Número de referência: 544218

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Certificado	Marca RCM c UL us - Listed (OL)
Temperatura ambiente UL	-20 oC...60 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Faixa do sinal	0 - 20 mA +/-0,6 mA
Temperatura ambiente	-20 oC...70 oC
Saída da alternância	2xPNP
Função de comutação	Livremente programável
Função do elemento de comutação	Comutável
Proteção contra curto-circuito	Por impulsos
Proteção contra sobrecarga	Presente
Faixa da tensão de operação CC	10 V...30 V
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Tomada
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	M8 x1 programado com A de acordo com EN 61076-2-104
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	4
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	Trava do parafuso
Ligação elétrica 2, tipo de conexão	Conectores
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	M8 x1, programado com A, de acordo com EN 61076-2-104
Ligação elétrica 2, número de pinos/fios	4
Ligação elétrica 2, tipo de montagem	Trava do parafuso
Peso do produto	19 g
Material da caixa	ABS
Opções de configuração	Teach-In
Nível de proteção	IP65
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L