

Módulo de entrada CP-E16-M12-EL

Número de referência: 546923

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem Com guia H Alternativa:
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Nível de proteção	IP65 IP67
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Marca KC	KC-EMV
Certificado	Marca RCM c UL us - Listed (OL)
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Reforçado com PA
Material da tampa	Reforçado com PA
Ecrãs LED	16 estados do canal 2 módulos de diagnóstico 4 diagnóstico de grupo
Número máx. de entradas	16
Faixa da tensão de operação CC	18 V...30 V
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Faixa de tensão operacional para tensão de carga CC	24 V
Tensão de carga do corte residual	4 Vss
Características de entrada	IEC1131-T2
Nível de comutação	Sinal 0: <= 6 V Sinal 1: >= 8,6 V
Lógica de comutação de entradas	PNP (comutação positiva)
Tempo de antirressalto da entrada	3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20 ms parametrizável)
Corrente resultante máx. por módulo	0.7 A
Isolamento elétrico entre canais	não

Característica	Valor
Proteção do fusível (curto-circuito)	Fusível eletrónico interno por grupo