


# Válvula solenoide VUVS-LT30-M32U-MD-G38-F8

Número de referência: 8036679

**FESTO**



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função da válvula                                                  | 3/2 vias, solenoide simples, aberto                                                               |
| Tipo de atuação                                                    | Elétrico                                                                                          |
| Tamanho da válvula                                                 | 31 mm                                                                                             |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 1600 l/min                                                                                        |
| Porta de trabalho pneumática                                       | G3/8                                                                                              |
| Tensão de funcionamento                                            | Através da bobina solenoide, deve pedir-se em separado                                            |
| Pressão operacional                                                | 0.25 MPa...1 MPa<br>2.5 bar...10 bar                                                              |
| Construção                                                         | Assento axial                                                                                     |
| Método de reposição                                                | Mola mecânica                                                                                     |
| Certificado                                                        | c UL us - Recognized (OL)                                                                         |
| Largura nominal                                                    | 7.9 mm                                                                                            |
| Função de escape de ar                                             | Estrangulável                                                                                     |
| Princípio de vedação                                               | Suave                                                                                             |
| Posição de montagem                                                | Qualquer um                                                                                       |
| Acionamento manual auxiliar                                        | Detenção<br>Sem detenção                                                                          |
| Tipo de controlo                                                   | Pilotado                                                                                          |
| Conexão da alimentação de ar de piloto                             | Interno                                                                                           |
| Direção de fluxo                                                   | Não reversível                                                                                    |
| Sobreposição                                                       | Sobreposição negativa                                                                             |
| Valor b                                                            | 0.2                                                                                               |
| Valor C                                                            | 7 l/sbar                                                                                          |
| Desligar tempo de comutação                                        | 36 ms                                                                                             |
| Ligar o tempo de comutação                                         | 14 ms                                                                                             |
| Pulso de teste positivo máx. com sinal 0                           | 2000 µs                                                                                           |
| Pulso de teste negativo máx. com sinal 1                           | 3600 µs                                                                                           |
| Características da bobina                                          | Ver a bobina do solenoide, encomendar em separado                                                 |
| Meio de funcionamento                                              | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo                             | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |

| Característica                         | Valor                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistência à vibração                 | Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6 |
| Resistência a choques                  | Teste ao choque com nível de gravidade 2 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27              |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                 |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                               |
| Classe de sala limpa                   | Classe 6 de acordo com a norma ISO 14644-1                                                      |
| Temperatura do meio                    | -10 oC...60 oC                                                                                  |
| Meio de controlo                       | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                             |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...60 oC                                                                                  |
| Peso do produto                        | 305 g                                                                                           |
| Tipo de montagem                       | No guia do coletor<br>Pelo orifício de passagem<br>Alternativa:                                 |
| Conexão para orifício de ventilação    | Não canalizado                                                                                  |
| Conexão de escape de ar piloto 82      | M5                                                                                              |
| Conexão pneumática 1                   | G3/8                                                                                            |
| Conexão pneumática 2                   | G3/8                                                                                            |
| Conexão pneumática 3                   | G3/8                                                                                            |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                                      |
| Material de vedações                   | HNBR<br>NBR<br>TPE-U(PU)                                                                        |
| Material da caixa                      | Alumínio injectado e pintado                                                                    |
| Material da calha do pistão            | Liga de alumínio forjada                                                                        |
| Material dos parafusos                 | Aço, galvanizado                                                                                |