


Cabo de conexão NEBV-M12G8-KD-3-M12G4

Número de referência: 547888

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	DIN 47100 EN 61076-2-101
Construção	Distribuidor em Y com cabos em ambos os lados
Tipo de distribuidor	1 em 2
Funções adicionais	Distribuição de entradas e saídas analógicas da válvula de controlo de pressão proporcional
Designação principal	Sem suporte da etiqueta de identificação
Tipo de montagem	com passagem de orifício para parafuso M3
Ligação elétrica 1, função	Extremidade do dispositivo de campo
Ligação elétrica 1, desenho	Redondo
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Tomada
Ligação elétrica 1, saída do cabo	Reto
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	M12 x 1, programado com A de acordo com EN 61076-2-101
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	8
Ligação elétrica 1, pinos/fios ocupados	5
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	Trava do parafuso
Ligação elétrica 2, função	Lado do controlador
Ligação elétrica 2, desenho	Redondo
Ligação elétrica 2, tipo de conexão	Conectores
Ligação elétrica 2, saída do cabo	Direto
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	M12 x 1, programado com A de acordo com EN 61076-2-101
Ligação elétrica 2, número de pinos/fios	4
Ligação elétrica 2, pinos/fios ocupados	4
Ligação elétrica 2, tipo de montagem	Trava do parafuso
Ligação elétrica 3, função	Lado do controlador
Ligação elétrica 3, desenho	Redondo
Ligação elétrica 3, tipo de conexão	Conectores
Ligação elétrica 3, saída do cabo	Direto
Ligação elétrica 3, tecnologia de conexão	M12 x 1, programado com A de acordo com EN 61076-2-101
Conexão elétrica 3, número de pinos/fios	4

Característica	Valor
Ligação elétrica 3, pinos/fios ocupados	3
Ligação elétrica 3, tipo de montagem	Trava do parafuso
Faixa da tensão de operação CC	0 V...30 V
Faixa da tensão operacional CA	0 V...30 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	2 A
Resistência a sobretensão	0.8 kV
Blindagem	sim
Comprimento do cabo 1	2.5 m
Comprimento do cabo 2	0.5 m
Característica do cabo	Padrão
Raio de curvatura 1, instalação fixa dos cabos	33 mm
Raio de curvatura 1, instalação do cabo flexível	66 mm
Raio de curvatura 2, instalação fixa dos cabos	33 mm
Raio de curvatura 2, instalação do cabo flexível	66 mm
Diâmetro do cabo 1	6.3 mm
Tolerância para o diâmetro de cabo 1	± 0,2 mm
Diâmetro do cabo 2	6.3 mm
Tolerância para o diâmetro de cabo 2	± 0,2 mm
Composição do cabo	8 x 0,25 mm²
Secção cruzada do condutor nominal	0.25 mm²
Nível de proteção	IP67
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-25 oC...80 oC
Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível	-5 oC...80 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS Sem halogéneos
Nível de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Material da bainha do cabo	TPE-U(PUR)
Cor da bainha do cabo	Cinza
Material da caixa	TPE-U(PUR)
Cor da caixa	Preto
Material da trava tipo parafuso	Latão niquelado
Material de vedações	NBR
Material dos contactos do pino	Latão niquelado e dourado
Material da manga de isolamento	PP