

# Bloco do coletor CPE18-PRS-3/8-5-NPT

Número de referência: 550091

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                 | Valor                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimensão da largura                            | 26 mm                                  |
| Posição de montagem                            | Qualquer um                            |
| N.º máx. de posições da válvula                | 5                                      |
| N.º máx. de áreas de pressão                   | 2                                      |
| Pressão de rutura                              | 5 MPa<br>50 bar<br>725 psi             |
| Pressão operacional                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)         | 2 - tensão moderada da corrosão        |
| Em conformidade com LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Temperatura do meio                            | 23 oF...122 oF                         |
| Temperatura ambiente                           | 23 oF...122 oF                         |
| Torque de aperto máx. para montagem da válvula | 1.5 ft-lbf                             |
| Peso do produto                                | 25.9 oz                                |
| Tipo do bloco do coletor de montagem           | Pelo orifício de passagem              |
| Tipo de válvula de montagem                    | Com rosca fêmea                        |
| Conexão pneumática 1                           | 3/8 NPT                                |
| Conexão pneumática 3                           | 3/8 NPT                                |
| Conexão pneumática 5                           | 3/8 NPT                                |
| Observação sobre os materiais                  | Em conformidade com a RoHS             |
| Material do guia do coletor                    | Liga de alumínio forjada               |