


Válvula solenoide
NVF3-MOH-5/2-K..+MSFG-24
Número de referência: 552430

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	5/2, monoestável
Tipo de atuação	Elétrico
Largura	53 mm
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	900 l/min
Porta de trabalho pneumática	Placa base
Tensão de funcionamento	24 V DC
Pressão operacional	2 bar...10 bar
Construção	Bobina do pistão
Método de reposição	Mola mecânica
Certificado	c UL us - Recognized (OL)
Nível de proteção	IP65 De acordo com IEC 60529
Largura nominal	7 mm
Função de escape de ar	Estrangulável
Princípio de vedação	Suave
Posição de montagem	Qualquer um
De acordo com a norma	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Acionamento manual auxiliar	Detenção
Tipo de controle	Pilotado
Direção de fluxo	Não reversível
Pressão do piloto	2 bar...10 bar
Valor b	0.33
Valor C	3 l/sbar
Desligar tempo de comutação	38 ms
Ligar o tempo de comutação	13 ms
Características da bobina	42V CA: 50/60 Hz, potência inicial 9,0 VA, resistência ao arranque 7,0 VA
Flutuações permissíveis da frequência	+/- 10%
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III

Característica	Valor
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Meio de controlo	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura ambiente	-5 oC...40 oC
Peso do produto	335 g
Tipo de montagem	Na base de apoio
Conexão para orifício de ventilação	Interno
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio fundido