


Conjunto de montagem axial EAMM-A-L95-72GA

Número de referência: 8063525

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	73.4 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	4500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	374 kgmm ²
Torque transmissível	93 Nm
Peso do produto	2824 g
Código da interface, atuador	L95
Código da interface, Motor in	72GA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS