


Cabo de conexão NEBA-M8G3-U-1-N-M12G3

Cód. do item: 8078279

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Norma correspondente	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Certificação	c UL us - Listed (OL)
Utilização prevista	O cabo de conexão conecta os dispositivos de campo (sensores, atuadores) aos controladores programáveis.
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Órgão certificador	UL E253748
Identificação do cabo	sem suporte de placa
Frequência de conexão	100
Peso do produto	33 g
Indicação de aplicação	Atende às exigências da IEC 61010-1 e 61010-2-202, principalmente para as válvulas elétricas da Festo. Somente circuitos de energia limitada com uma corrente máxima de 4 A a uma tensão máxima de marcha em vazio de 30 V CC são permitidos para a alimentação de válvulas acionadas eletricamente da Festo.
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, tipo de construção	redondo
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Conexão elétrica 1, saída do cabo	reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	M8x1 codificação A, conforme EN 61076-2-104
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	3
Conexão elétrica 1, tipo de fixação	Trava de parafuso com sextavado SW9 e estrias longitudinais rotacionável
Conexão elétrica 1, tipo de montagem compatível	Compatível com trava de parafuso giratória/não giratória
Conexão elétrica 1, atribuição de terminais	Pino 1 = BN Pino 3 = BU Pino 4 = BK
Conexão elétrica 1, display	sem
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador

Característica	Valor
Conexão elétrica 2, tipo de construção	Redondo
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Conector macho
Conexão elétrica 2, saída do cabo	reto
Conexão elétrica 2, técnica de conexão	M12x1 codificação A, conforme EN 61076-2-101
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	3
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	3
Conexão elétrica 2, tipo de fixação	Trava de parafuso com sextavado SW13 e estrias longitudinais rotacionável
Conexão elétrica 2, tipo de montagem compatível	Compatível com trava de parafuso giratória/não giratória
Conexão elétrica 2, atribuição de terminais	Pino 1 = BN Pino 3 = BU Pino 4 = BK
Conexão elétrica 2, display	sem
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...60 V
Intervalo da tensão de serviço CA	0 V...48 V
Intensidade de corrente a 40 °C	4 A
Resistência à tensão de choque	1.5 kV
Comprimento do cabo	1 m
Propriedade de cabo	adequado para cadeia energética/robôs resistente à abrasão baixa aderência retardante de chamas e autoextinguível
Condições de teste cabo	Condições de teste sob consulta Resistência a torção: > 300.000 ciclos, ±270°/0,1 m Resistência à fadiga de curvatura: >50.000 ciclos, raio de curvatura 5 mm Corrente de energia: > 5 milhões de ciclos, raio de curvatura de 28 mm
Observação sobre condições de teste cabo	testado a 23 °C
Díâmetro do cabo	3.8 mm
Estrutura do cabo	3 x 0,25 mm²
Seção transversal de condutor	0.25 mm²
Grau de proteção	IP65 IP68 IP69K
Características especiais	Resistente a raios UV Resistente à hidrólise resistente a produtos refrigerantes resistente a micróbios resistente a óleo resistente ao ozônio
Utilização externa	Locais de uso com exposição climática direta ao ar livre Classe D1, baseada na IEC 60654-1
Temperatura ambiente	-40 oC...85 oC
Observação em relação à temperatura ambiente	-40 - 50 °C em aplicações UL
Temperatura ambiente com instalação móvel de cabo	-20 oC...85 oC
Nota sobre temperatura ambiente em caso de instalação móvel de cabo	-20 - 50 °C em aplicações UL
Temperatura de armazenamento	-25 oC...55 oC
Observação sobre a temperatura de armazenamento	Curto prazo para transporte em embalagens em temperaturas de -40 a 85 °C
Umidade relativa do ar	Máx. 93 % a 40 °C
Altura de trabalho nominal	<= 2000 m NHN
Categoria de sobretensão	II
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Adequado para a produção de baterias com valores reduzidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Adequação da sala limpa, medida de acordo com ISO 14644-14	Classe 4, conforme ISO 14644-1

Característica	Valor
Indicação sobre os materiais	Sem CFC Conformidade RoHS sem cádmio Sem halogênios Isento de éster fosfato
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material da capa do cabo	TPE-U(PUR)
Cor da capa do cabo	Cinza
Material corpo	TPE-U(PUR)
Cor corpo	preto
Material da trava de parafuso	Zinco fundido, niquelado
Material vedações	FPM
Material dos pinos de contato	Liga de cobre dourado
Material do isolamento	PP