


Flange do motor
EAMF-A-48A-60G/H
Número de referência: 558019

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	158 g
Código da interface, Motor in	60G 60H
Código da interface, caixa de acoplamento	48A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS