

Cobertura de proteção VMPAL-KM-SD25-IP67-0

Número de referência: 560428

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	100 g
Ligação elétrica	Personalizável
Diâmetro do cabo permissível	5 mm...13 mm
Secção cruzada da conexão	0.2 mm²...0.5 mm²
Nível de proteção	IP67 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 oC...80 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão