

# Módulo eletrônico VMPA-MPM-EMM-P5

Número de referência: 8111881

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                           | Valor                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| N.º máx. de posições da válvula                          | 1                                                   |
| N.º máx. de bobinas solenoide                            | 1                                                   |
| Proteção contra inversão da polaridade                   | sim                                                 |
| Funções adicionais                                       | para válvula de arranque progressivo                |
| Faixa de tensão operacional para tensão de carga CC      | 21.6 V...26.4 V                                     |
| Corrente nominal de recolha por bobina solenoide         | 60 mA até 30 ms                                     |
| Corrente nominal com redução da corrente                 | 22 mA após 30 ms                                    |
| Isolamento elétrico entre o canal e o barramento interno | não                                                 |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                   | 1 - Baixa resistência à corrosão (quando instalado) |
| Em conformidade com LABS                                 | VDMA24364 zona III                                  |
| Temperatura ambiente                                     | -5 oC...50 oC                                       |
| Peso do produto                                          | 20 g                                                |
| Controlo elétrico                                        | Tomada multipinos                                   |
| Material da caixa                                        | POM                                                 |
| Observação sobre os materiais                            | Em conformidade com a RoHS                          |