

# Bobina do solenoide VACC-S13-18-A1-1

Número de referência: 562889

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo de atuação                        | Elétrico                                                 |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                              |
| Indicação da posição de comutação      | não                                                      |
| Ciclo de funcionamento                 | 100%                                                     |
| Classe de isolamento                   | H                                                        |
| Características da bobina              | 24V CC: 2,1W                                             |
| Flutuações permissíveis da tensão      | -15% / +10%                                              |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364 zona III                                       |
| Nível de proteção                      | IP65                                                     |
| Temperatura ambiente                   | -20 oC...60 oC                                           |
| Peso do produto                        | 210 g                                                    |
| Ligação elétrica                       | Tipo A<br>Conectores<br>De acordo com EN 175301-803      |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                               |
| Material da bobina do solenoide        | PA<br>UP                                                 |