

# Bobina do solenoide VACC-S13-18-A1-3U

Número de referência: 562892

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                 | Valor                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo de atuação                                | Elétrico                                                          |
| Posição de montagem                            | Qualquer um                                                       |
| Indicação da posição de comutação              | não                                                               |
| Ciclo de funcionamento                         | 100%                                                              |
| Classe de isolamento                           | H                                                                 |
| Características da bobina                      | 230V CC: 1,8W<br>230V CA: 50/60 Hz, potência 1,8 VA               |
| Flutuações permissíveis da tensão              | -15% / +10%                                                       |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade)   | De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE                       |
| Marcação UKCA (ver declaração de conformidade) | de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)         | 4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão          |
| Em conformidade com LABS                       | VDMA24364 zona III                                                |
| Nível de proteção                              | IP65                                                              |
| Temperatura ambiente                           | -20 oC...60 oC                                                    |
| Peso do produto                                | 210 g                                                             |
| Ligação elétrica                               | Tipo A<br>Conectores<br>De acordo com EN 175301-803               |
| Observação sobre os materiais                  | Em conformidade com a RoHS                                        |
| Material da bobina do solenoide                | PA<br>UP                                                          |