



Acionamento guiado DFM-50-200-P-A-GF-F1A

Número de referência: 8118933

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Distância do centro de gravidade da carga útil à placa de báscula	50 mm
Curso	200 mm
Diâmetro do pistão	50 mm
Modo operacional do eixo motor	Rótula de engate
Amortecimento	Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades
Posição de montagem	Qualquer um
Guia	Guia do mancal liso
Construção	Guia
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade
Variantes	Metais com cobre, zinco ou níquel como principais constituintes não são utilizados. As exceções são o níquel no aço, nas superfícies niqueladas quimicamente, nas placas de circuito impresso, nos cabos, nos conectores elétricos e nas bobinas.
Pressão operacional	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Velocidade máxima	0.6 m/s
Modo de funcionamento	Dupla ação
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	O produto corresponde à definição dos produtos da Festo para a aplicação na produção de baterias: Não se podem utilizar metais com mais de 1% de massa em cobre, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Energia de impacto nas posições finais	1 Nm
Força máx. Fy	1533 N
Força máxima Fy estática	1533 N
Força máx. Fz	1533 N
Força Fz máx. estática	1533 N
Mx torque máximo	84.33 Nm

Característica	Valor
Torque estático máx. Mx	84.33 Nm
Torque máx. My	69.77 Nm
Torque estático máx. My	69.77 Nm
Torque máx. Mz	69.77 Nm
Torque estático máx. Mz	69.77 Nm
Carga Mx de torque permissível máx. como função do curso	10.62 Nm
Carga útil máx. enquanto função do curso na distância definida xs	174 N
Força teórica em 6 bar, retração	1057 N
Força teórica em 6 bar, avanço	1178 N
Mobilidade da carga	3935 g
Peso do produto	8238 g
Conexões alternativas	Ver desenho do produto
Conexão pneumática	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Liga de alumínio forjada
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Liga de alumínio forjada
Material da biela	Aço inoxidável de liga alta