

# Tubo flexível PAN-MF-12X1,5-SW

Cód. do item: 570361

**FESTO**



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	12 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	70 mm
Diâmetro interno	9 mm
Raio de curvatura mín.	50 mm
Norma correspondente	DIN 73378-PA12-PHL
Propriedades do tubo flexível	Adequado para corrente de energia
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:] Óleo mineral
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-60 oC...100 oC
Peso do produto de acordo com comprimento	0.051 kg/m
Conexão pneumática	Para Ø externo de conexão por encaixe de 12 mm
Cor	preto
Dureza Shore	D 65 +/-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	PA12-P