

Bujão cego
B-1/8-F1A
Número de referência: 8142289

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	10
De acordo com a norma	DIN 908
Variantes	Metais com cobre, zinco ou níquel como principais constituintes não são utilizados. As exceções são o níquel no aço, nas superfícies niqueladas quimicamente, nas placas de circuito impresso, nos cabos, nos conectores elétricos e nas bobinas.
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	O produto corresponde à definição dos produtos da Festo para a aplicação na produção de baterias: Não se podem utilizar metais com mais de 1% de massa em cobre, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Classe de sala limpa	Classe 6 de acordo com a norma ISO 14644-1
Torque de aperto nominal	5 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	-20%
Peso do produto	7 g
Tipo de montagem	Hexágono interno, tamanho 5 mm
Conexão pneumática 1	Rosca macho G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do bujão	Aço niquelado
Material da junta circular	PA TPE-U(PUR)