

**E-box**  
**VAVE-L1-1VR8-LP**  
Número de referência: 573919

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                         | Valor                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Proteção contra inversão da polaridade | Bipolar                                                |
| Funções adicionais                     | Para-chispas                                           |
| Indicador de estado do sinal           | LED                                                    |
| Tensão de funcionamento nominal CC     | 12 V<br>24 V                                           |
| Resistência a sobretensão              | 0.8 kV                                                 |
| Nível de contaminação                  | 3                                                      |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                        |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                                         |
| Nível de proteção                      | IP65                                                   |
| Temperatura ambiente                   | -5 oC...60 oC                                          |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                            |
| Torque de aperto máx.                  | 0.27 Nm                                                |
| Peso do produto                        | 3.2 g                                                  |
| Ligação elétrica                       | 3 pinos/2 pinos<br>M8 / -<br>Conector/tomada macho     |
| Conexão protetora à terra              | Ausente                                                |
| Tipo de montagem                       | Na válvula solenoide através do parafuso autorroscante |
| Cor da caixa                           | Preto                                                  |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                             |
| Material da tampa                      | PA                                                     |
| Material de vedações                   | EPDM                                                   |
| Material da caixa                      | PA                                                     |
| Material dos parafusos                 | Aço temperado                                          |