

# Cilindro compacto ADNGF-63-80-PPS-A

Número de referência: 574057

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curso                                  | 80 mm                                                                                             |
| Diâmetro do pistão                     | 63 mm                                                                                             |
| De acordo com a norma                  | ISO 21287                                                                                         |
| Amortecimento                          | Amortecimento da posição final pneumática auto-ajustável                                          |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                                                                       |
| Construção                             | Pistão<br>Biela<br>Perfil do tambor                                                               |
| Detecção de posição                    | Através do sensor de proximidade                                                                  |
| Proteção contra rotação/guia           | Barra de desvio com engate                                                                        |
| Pressão operacional                    | 0.14 MPa...1 MPa<br>1.4 bar...10 bar                                                              |
| Modo de funcionamento                  | Dupla ação                                                                                        |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                   |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura ambiente                   | -20 oC...80 oC                                                                                    |
| Energia de impacto nas posições finais | 4.8 J                                                                                             |
| Curso do amortecimento                 | 7 mm                                                                                              |
| Força teórica em 6 bar, retração       | 1750 N                                                                                            |
| Força teórica em 6 bar, avanço         | 1870 N                                                                                            |
| Mobilidade da carga                    | 643 g                                                                                             |
| Peso do produto                        | 1521 g                                                                                            |
| Conexão pneumática                     | G1/8                                                                                              |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material dos parafusos tipo flange     | Aço                                                                                               |
| Material da tampa                      | Liga de alumínio anodizado forjada                                                                |
| Material de vedações                   | TPE-U(PUR)                                                                                        |
| Material da barreira de extremidade    | Liga de alumínio anodizado forjada                                                                |
| Material da biela                      | Aço de alta liga                                                                                  |

| Característica                 | Valor                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Material do tambor do cilindro | Liga de alumínio suavemente anodizada trabalhada |