



Garras de Bernoulli OGGB-60-G18-2-Q

Número de referência: 574564

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Posição de conexão	Em cima/lateral
Diâmetro da garra pneumática	60 mm
Pressão operacional	0 bar...6 bar
Pressão operacional nominal	1 bar
Consumo de ar na pressão operacional nominal	110 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Temperatura do meio	0 oC...60 oC
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Nível de ruído na pressão operacional nominal	65 dB(A)
Nível da potência do ruído na pressão operacional nominal	78 dB(A)
Força de retenção na pressão operacional nominal	7 N
Carga transversal à pressão operacional nominal	15 N
Tipo de montagem	Com rosca fêmea
Conexão pneumática	G1/8
Conexões alternativas	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Liga de alumínio forjada Anodizado
Material do elemento espaçador	NBR POM
Peso do produto	119 g