


# Acoplamento flexível DARP-M4-F

Número de referência: 8170110

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                         | Valor                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                                | M4                                                                                                                                                                                                                |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                 | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                                                                                                                                   |
| Em conformidade com LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                 |
| Adequação para a produção de baterias de íões de lítio | Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas |
| Temperatura ambiente                                   | -40 oC...150 oC                                                                                                                                                                                                   |
| Peso do produto                                        | 17 g                                                                                                                                                                                                              |
| Observação sobre os materiais                          | Em conformidade com a RoHS                                                                                                                                                                                        |
| Material da bucha                                      | Aço inoxidável de alta liga                                                                                                                                                                                       |
| Material da caixa                                      | Aço inoxidável de liga alta                                                                                                                                                                                       |
| Material da arruela esférica                           | Aço cementado                                                                                                                                                                                                     |
| Material do perno de cabeça esférica                   | Aço cementado                                                                                                                                                                                                     |
| Material da porca                                      | Aço inoxidável de liga alta                                                                                                                                                                                       |