

Cabo de ligação NEBM-L15G24-ES-10-LE24

Número de referência: 8178804

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Designação principal	Sem suporte da etiqueta de identificação
Peso do produto	1010 g
Ligação elétrica 1, função	Extremidade do dispositivo de campo
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	4 tomadas
Ligação elétrica 1, saída do cabo	Reto
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	Diagrama de conexões L15
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	24
Ligação elétrica 1, pinos/fios ocupados	24
Ligação elétrica 2, função	Lado do controlador
Ligação elétrica 2, tipo de conexão	4 cabos
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	Extremidade aberta
Ligação elétrica 2, número de pinos/fios	24
Ligação elétrica 2, pinos/fios ocupados	24
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Blindagem	sim
Comprimento do cabo	10 m
Característica do cabo	com aptidão para cadeias de energia
Raio de curvatura, instalação fixa dos cabos	23.1 mm
Raio de curvatura, instalação do cabo flexível	33 mm
Diâmetro do cabo	3.3 mm...4.6 mm
Composição do cabo	2 x 4 x 0,25 mm ² + 2 x 8 x 0,08 mm ²
Secção cruzada do condutor nominal	0.08 mm ² ...0.25 mm ²
Terminais dos fios	Terminal para cabos
Temperatura ambiente	-40 oC...70 oC
Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível	-5 oC...70 oC
Temperatura de armazenamento	-40 oC...70 oC
Humidade relativa	0 - 100 %
Altura de trabalho nominal	<= 2000 m NHN
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV
Marca KC	KC-EMV

Característica	Valor
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da bainha do cabo	PUR