



Válvula solenoide VUVX-BK10-P54E-MZH-F-1T1L

Cód. do item: 8187067



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/4 ventilado
Tipo de acionamento	elétrico
Tamanho da válvula	10 mm
Fluxo nominal normalizado de acordo com ISO 8778	500 l/min
Tensão de alimentação	24 V CC
Pressão operacional	0 MPa...0.7 MPa 0 bar...7 bar
Estrutura	Guia do êmbolo com anel de vedação
Tipo de retorno	Mola mecânica
Grau de proteção	IP65
Largura	10.35 mm
Diâmetro nominal	3.4 mm
Função do escape	com controle de vazão
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Acionamento manual auxiliar	sem trava
Tipo de comando	Servopilotado
Alimentação de ar piloto	externa
Sentido da vazão	Reversível
Cobertura	cobertura positiva
Indicação de estado do sinal	sim
Pressão de controle MPa	0.2 MPa...0.7 MPa
Pressão do piloto	2 bar...7 bar
Adequado ao vácuo	não
Valor b	0.39
Valor C	1.86 l/sbar
Vazão nominal normalizada, corforme ISO 8778. Ventilação 2-3	450 l/min
Frequência máx. de comutação	3 Hz
Tempo de comutação desligado	17 ms
Tempo de acionamento ligado	17 ms
Tempo de comutação (um) para escape no canal 2 ou 4	7 ms
Tempo de comutação (um) para ventilação no canal 2 ou 4	18 ms

Característica	Valor
Tempo de ativação	100%
Pulso de teste positivo máx. com sinal 0	1400 µs
Pulso de teste negativo máx. com sinal 1	800 µs
Valores característicos da bobina eletromagnética	24 V CC: 0,35 W
Flutuações de tensão permitidas	+/- 10 %
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre o meio de operação/controle	Óleo éster < 0,1mg/m³, conforme ISO 8573-1:2010 [---:2] Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Resistência à vibração	Teste de transporte com grau de severidade 2, segundo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste de choque com grau de gravidade 1 conforme FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Apropriado para indústria alimentícia	NSF H1
Temperatura do meio	-5 oC...50 oC
Umidade relativa do ar	5 - 95 %
Meio de controle	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Torque de aperto máx. da fixação da válvula	0,375 Nm
Peso do produto	52,2 g
Conexão elétrica	Plug-in
Tipo de fixação	Na placa de conexão
Conexão do ar de comando 12/14	Placa de conexão
Conexão do escape de piloto 82/84	Placa de conexão
Conexão pneumática 1	Placa de conexão
Conexão pneumática 2	Placa de conexão
Conexão pneumática 3	Placa de conexão
Conexão pneumática 4	Placa de montagem
Conexão pneumática 5	Placa de montagem
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	HNBR
Material das vedações dinâmicas	HNBR
Material corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Material da mola	Aço inoxidável de alta liga
Material da guia do êmbolo	POM
Material dos parafusos	Aço inoxidável