



Eixo de acionamento por corrente dentada ELGD-TB-KF-WD-100-1800-0H-L-PU2

Número de referência: 8192382

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro efetivo do pinhão de ataque	26.74 mm
Curso de trabalho	1800 mm
Tamanho	100
Curso reserva	0 mm
Passo da correia dentada	3 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Guia	Guia do rolamento de esferas recirculante
Construção	Eixo linear eletromecânico Com correia dentada
Tipo de motor	Motor de passo Servomotor
Princípio de medição do medidor de potência linear	Incremental
Detecção de posição	Para sensores indutivos
Aceleração máx.	50 m/s ²
Velocidade máxima	3 m/s
Precisão de repetição	±0,04 mm
Ciclo de funcionamento	100%
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Adequação para a produção de baterias de íons de lítio	O produto corresponde à definição dos produtos da Festo para a aplicação na produção de baterias: Não se podem utilizar metais com mais de 1% de massa em cobre, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Energia de impacto nas posições finais	0.75 mJ
Observação sobre a energia de impacto nas posições finais	À velocidade máxima do curso de referência de 0,01 m/s
2º momento da área Iy	347100 mm ⁴
2º momento da área Iz	2268000 mm ⁴
Torque de acionamento máx.	3.2 Nm
Força máx. Fy	4376 N
Força máx. Fz	4286 N
Força "Fy" máxima eixo total	3236 N

Característica	Valor
Força "Fz" máxima eixo total	2250 N
Fy com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspectiva da guia)	18415 N
Fz com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspectiva do guia)	18415 N
Resistência sem carga máx. a mudança de marcha	29.9 N
Mx torque máximo	130 Nm
Torque máx. My	200 Nm
Torque máx. Mz	200 Nm
Binário máximo "Mx" eixo total	160 Nm
Binário máximo "My" eixo total	191 Nm
Binário máximo "MZ" eixo total	200 Nm
Mx com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspectiva do guia)	645 Nm
My com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspectiva da guia)	720 Nm
Mz com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspectiva do guia)	720 Nm
Distância entre a superfície do guia e o centro do guia	47 mm
Força de alimentação máx. Fx	240 N
Momento torcional da inércia It	108900 mm ⁴
Momento de inércia JH por metro de curso	0.2252 kgcm ²
Momento de inércia JL por kg de carga útil	1.7876 kgcm ²
Momento de inércia JO	2.9542 kgcm ²
Alimentação constante	84 mm/r
Vida útil de referência	5000 km
Intervalo de manutenção	Lubrificação permanente
Mobilidade da carga	1360 g
Peso do produto	3864 g
Peso básico com curso de 0 mm	3864 g
Peso adicional por curso de 10 mm	55 g
Desvio dinâmico (carga movida)	0,05% do comprimento do eixo, 0,5 mm no máximo
Deformação estática (carga em paralisação)	0,1% do comprimento do eixo
Código da interface, atuador	L38
Material dos tampões finais	Alumínio em fundição por gravidade, pintado
Material do perfil	Liga de alumínio anodizado forjada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da fita da tampa	Aço inoxidável de liga alta
Material da tampa do atuador	Alumínio em fundição por gravidade, pintado
Material da guia da calha	Aço
Material do trilho do guia	Aço
Material da polia de correia	Aço inoxidável de liga alta
Material da calha	Liga de alumínio forjada
Material da correia dentada	Poliuretano com cabo de aço