


Ventosa com adaptador OGVN-35-A-U-G38

Cód. do item: 8204825

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura da ventosa com conector	9.5 mm
Diâmetro nominal	5 mm
Diâmetro da ventosa	35 mm
Volume de sucção	4.4 cm ³
Ponto de conexão	Em cima
Posição de instalação	Indiferente
Formato de ventosa	Fole redondo, 1,5x
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Adequado para a produção de baterias com valores reduzidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura ambiente	10 oC...45 oC
Força de retenção sob pressão de operação nominal	39.5 N
Peso do produto	15.2 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Conexão do vácuo	G3/8
Cor	azul/azul claro
Dureza Shore	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Material do munhão aparafusado	Liga de alumínio
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	PUR