


Cabo de motor NEBM-SF1W31-E-1-N-LE24

Cód. do item: 8219830

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Norma correspondente	DIN 47100
Utilização prevista	O cabo de conexão conecta os dispositivos de campo (sensores, atuadores) aos controladores programáveis.
Identificação do cabo	sem suporte de placa
Peso do produto	300 g
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, tipo de construção	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Conector macho
Conexão elétrica 1, saída do cabo	reto
Conexão elétrica 1, observação sobre saída do cabo	90°
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Diagrama de conexões F1
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	31
Conexão elétrica 1, tipo de fixação	Trava de encaixe
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão	Sem conector
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	24
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	24
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...50 V
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Blindagem	sim
Comprimento do cabo	1 m
Propriedade de cabo	Adequado para corrente de energia
Condições de teste cabo	Condições de teste sob consulta
Raio de curvatura, instalação fixa dos cabos	23.1 mm
Raio de curvatura, instalação móvel dos cabos	33 mm
Diâmetro do cabo	4.6 mm
Estrutura do cabo	4 x 0,25 mm ² 8 x 0,08 mm ²
Seção transversal de condutor	AWG23 AWG28
Extremidades do fio	Terminal para cabos

Característica	Valor
Grau de proteção	IP20
Observação sobre o grau de proteção	No estado montado
Temperatura ambiente	-5 oC...70 oC
Temperatura ambiente com instalação móvel de cabo	-5 oC...70 oC
Temperatura de armazenamento	-5 oC...70 oC
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS do Reino Unido (UK-R)
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da capa do cabo	PUR
Cor corpo	preto