


Unidades de tratamento de ar combinadas MSB6-3/8:C3:J1:F3-WP

Cód. do item: 8233033

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	6
Série	MS
Segurança de ativação	Manopla com retentor pode ser fechada com acessórios
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Grau de filtragem	40 µm
Dreno	manual giratório
Estrutura	Módulo de derivação Válvula de abertura e fechamento Válvula de abertura e fechamento-controlador de filtro
Quantidade máx. de condensado	38 ml
Função reguladora	Pressão de saída constante com compensação de pré-pressão Com escape secundário Com comportamento de corrente reversa
Copo de proteção	Proteção de plástico
Indicador óptico por pressão	com manômetro
Pressão operacional	0.15 MPa...2 MPa 1.5 bar...20 bar 21.75 psi...290 psi
Faixa de regulagem de pressão MPa	0.05 MPa...1.2 MPa
Faixa de regulagem de pressão	0.5 bar...12 bar
Faixa de regulagem de pressão psi	7.25 psi...174 psi
Fluxo normal máximo	3500 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC

Característica	Valor
Peso do produto	2360 g
Tipo de fixação	com suporte de montagem
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Conexão pneumática 3	G1/2
Material do filtro	PE
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material do copo	PC